


Productinformatieblad

Specificaties



Spacial SF tussendwarsrail - kastbreedte: 600 mm

NSYMIC6

 Niet meer leverbaar vanaf: 30 jun 2024

 Wordt stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Spacial
Type Product Of Component	Tussendwarsrail
Toepassing	Gecompartimenteerde applicatie
Nominale Afmetingen Van De Behuizing	- W: 600 mm
Montagelocatie	Voorzijde kast
Bereik Compatibiliteit	Spacial SF gecompartimenteerde versie
Apparaatsamenstelling	Vaste elementen 2 x dwarsrail

Complementaire kenmerken

Materiaal	Staal
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Afwerking Oppervlakte	Epoxy-polyester poeder
Bevestigingsmethode	Via bevestigingselement - op structuur locatie
Regeling	Aanpasbaar in de hoogte per 25 mm voor tussen gedeeltelijke deuren
Breedte	Nominaal: 600 mm Echt: 560 mm
Diepte	65 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	10,2 cm
Package 1 Length	61,0 cm
Package 1 Weight	2,152 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	100
Package 2 Height	45,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Weight	245,0 kg
------------------	----------

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist