


Спецификация на продукт

Спецификации



Лиц.панел за хоризонталноNS-INS630 авр рот.др.

03659

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

⚠️ Преустановен

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma P
Тип Продукт Или Компонент	Предна плоча
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma P) cubicle
Вид На Предната Плоча	Отвор
Инсталирано Устройство	ComPact: Фиксиран INS320...630 source changeover - контрол: direct front rotary handle - Хоризонтален инсталация ComPact: Фиксиран INV320...630 source changeover - контрол: direct front rotary handle - Хоризонтален инсталация #N/A: Фиксиран NSX400...630 source changeover Беззащита от утечка на земя - контрол: direct front rotary handle - Хоризонтален инсталация
Описание На Полюсите	2 x3P: монтажна плочаподдържа: NSX400...630 source changeover Хоризонтален инсталация 2 x4P: монтажна плочаподдържа: NSX400...630 source changeover Хоризонтален инсталация 2 x3P: монтажна плочаподдържа: INS320...630 source changeover Хоризонтален инсталация 2 x4P: монтажна плочаподдържа: INS320...630 source changeover Хоризонтален инсталация 2 x3P: монтажна плочаподдържа: INV320...630 source changeover Хоризонтален инсталация 2 x4P: монтажна плочаподдържа: INV320...630 source changeover Хоризонтален инсталация
Работно Положение	Хоризонтал

Допълнителни устройства

Табло/Кубично Описание	Квадратен 650 mm 400 mm
Свързваща Позиция	Директна връзка
Брой Вертикални Модули [50 Mm]	10
Стандарти	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Продуктови Сертификати	ASEFA
Материал	Стомана
Покритие	Гладък Матиран
Защитни Мерки	Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Цвят	Бял (RAL 9001)
Височина	500 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Широчина	500 mm
Нето Тегло На Продукта	1,62 kg
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P квадратен ComPact INS320...630 source changeover Фиксиран direct front rotary handle Хоризонтален 3P 2 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P квадратен ComPact INS320...630 source changeover Фиксиран direct front rotary handle Хоризонтален 4P 2 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P квадратен ComPact INV320...630 source changeover Фиксиран direct front rotary handle Хоризонтален 3P 2 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P квадратен ComPact INV320...630 source changeover Фиксиран direct front rotary handle Хоризонтален 4P 2 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P квадратен #N/A NSX400...630 source changeover Без Фиксиран direct front rotary handle Хоризонтален 3P 2 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P квадратен #N/A NSX400...630 source changeover Без Фиксиран direct front rotary handle Хоризонтален 4P 2 direct 10

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	51,000 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	1,620 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	52,000 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	10,140 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	36
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	60,840 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [Да](#) Rohs

✓ Продукт От Пластмасови Части Без Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ec

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната Среда

[Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)