

Productinformatieblad

Specificaties



Spacial SF gecompartimenteerde kast - gemonteerd - 2000x600x800 mm

NSYSF20680M

Hoofdkenmerken

Gamma	Spacial
Uitgebreid Bereik	Spacial SFM
Toepassing	Gecompartimenteerde applicatie
Type Product Of Component	Geschikte kast
Nominale Hoogte Kast	2000 mm
Nominale Breedte Kast	600 mm
Nominale Diepte Kast	800 mm
Montage Behuizing	Staande
Productspecifieke Toepassing	Verminderen van de destructieve effecten van een kortsluiting Isoleren van de controle van een apparaat
Apparaatsamenstelling	1 structuur 1 achterpaneel 1 dak 2 tussendwarsrails 2 panelen voor modulariteit: boven- en onderkant

Complementaire kenmerken

Structuurtype	Platen en deuren in structuur ingebouwd Gevormd uit één sectie Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm
Beschrijving Montageplaat	Zonder montageplaat
Type Wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
Toegankelijkheid Voor Werking	Zijkanten van kast Voorkant Achterkant
Afneembare Onderdelen	Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven
Materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Staanders: gegalvaniseerd staal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak
Oppervlakte Afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

Normen	IEC 62208
--------	-----------

Verpakkingseenheden

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	64,5 cm
Package 1 Width	89,0 cm
Package 1 Length	213,0 cm
Package 1 Weight	74,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist