

Спецификация на продукт

Спецификации



Неперфориран лиц.панел 1М

03801



⚠️ Преустановяване на продажбата от: 29.09.2023 г.

⚠️ Преустановен

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma G Prisma P
Тип Продукт Или Компонент	Предна плоча
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma G) Табло Prisma (Prisma P) cubicle Prisma (Prisma Pack 250) Табло
Вид На Предната Плоча	Плътна

Допълнителни устройства

Табло/Кубично Описание	Floor-standing enclosure 600 mm Wall-mounted enclosure 600 mm Квадратен 650 mm 400 mm Pack enclosure 555 mm Pack enclosure 600 mm
Брой Вертикални Модули [50 Mm]	1
Стандарти	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Продуктови Сертификати	ASEFA
Материал	Стомана
Покритие	Матиран Гладък
Защитни Мерки	Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Цвят	Бял (RAL 9001)
Височина	50 mm
Широчина	500 mm
Нето Тегло На Продукта	0,3 kg
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.
Functional Unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure 650 mm 400 mm Prisma P квадратен 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	53,0 cm
Package 1 Weight	310,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	17,5 cm
Package 2 Width	13,0 cm
Package 2 Length	52,5 cm
Package 2 Weight	4,96 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	864
Package 3 Height	94,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	279,84 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Токсични Тежки Метали

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [RoHS](#) Да

✓

Продукт От Пластмасови Части Без Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната Среда [Екологичен профил на продукт](#)