

Productinformatieblad

Specificaties



bevestigingsplaat met 100mm stang - zilver

XVUZ02Q

Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XVU
Type Product Of Component	Modulaire signaalkolom
Type Toebehoren/Aparte Onderdelen	Bevestigingsplaat
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Montage en bevestiging toebehoren
Naam Component	XVU
Bevestigingsdiameter	60 mm

Complementaire kenmerken

Vermogensverbruik In Va	100 mm
Montagesteun	Plaat met pool
Compatibiliteit Product	Bovenkant: AC lichaam Bovenkant: DC lichaam Bovenkant: scharnierende montagesteun
Materiaal	PBT (polybutyleentereftalaat) V-0 vlamvertrager conform UL 94 ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) PC (polycarbonaat) Aluminium
Kleur Behuizing	Zilver
Aansluitingen - Klemmen	Insteeek
[Us] Nominale Voedingsspanning	24 V AC/DC 110...240 V AC
Lengte	117 mm
Nettogewicht	0,132 kg

Omgeving

Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...50 °C
Ip-Beschermingsgraad	IP65
Productcertificeringen	CSA CE UL

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	9,1 cm
Package 1 Length	26,8 cm
Package 1 Weight	302,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,46 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	96
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	53,992 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

[Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur