


Спецификация на продукт

Спецификации



Лицев панел за вертикалнакално ISFT250

03322

! Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

! Преустановен

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma P
Тип Продукт Или Компонент	Предна плоча
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma P) cubicle
Вид На Предната Плоча	Отвор
Инсталирано Устройство	FuPact: Фиксиран ISFT250 - контрол: fuse carriers handle - Хоризонтален инсталация
Описание На Полюсите	2 x3P: монтажна плочаподдържа: ISFT250 Хоризонтален инсталация
Работно Положение	Хоризонтал

Допълнителни устройства

Табло/Кубично Описание	Квадратен 650 mm 400 mm
Свързваща Позиция	Директна връзка
Брой Вертикални Модули [50 Mm]	9
Стандарти	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Продуктови Сертификати	ASEFA
Материал	Стомана
Покритие	Гладък Матиран
Защитни Мерки	Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Цвят	Бял (RAL 9001)
Височина	450 mm
Широчина	500 mm
Нето Тегло На Продукта	1,56 kg
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P квадратен FuPact ISFT250 Фиксиран fuse carriers handle Хоризонтален 3P 2 direct 9

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	46,000 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	1,550 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	11,000 cm
Package 2 Width	52,500 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	9,800 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	36
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	58,800 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

✓ Продукт От Пластмасови Части Без
Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ec

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната [Екологичен профил на продукт](#)
Среда