


Спецификация на продукт

Спецификации



Лицев панел ISFT 250A



03328

! Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

! Преустановен

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma G
Тип Продукт Или Компонент	Предна плоча
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma G) Табло Prisma (Prisma Pack 250) Табло
Вид На Предната Плоча	Отвор
Инсталирано Устройство	FuPact: Фиксиран ISFT250 - контрол: fuse carriers handle - Хоризонтален инсталация
Описание На Полюсите	1 x3P: монтажна плочаподдържа: ISFT250 Хоризонтален инсталация
Работно Положение	Хоризонтал

Допълнителни устройства

Табло/Кубично Описание	Floor-standing enclosure 600 mm Wall-mounted enclosure 600 mm Pack enclosure 600 mm
Свързваща Позиция	Директна връзка
Брой Вертикални Модули [50 Mm]	5
Стандарти	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Продуктови Сертификати	ASEFA
Материал	Стомана
Покритие	Гладък Матиран
Защитни Мерки	Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Цвят	Бял (RAL 9001)
Височина	250 mm
Широчина	500 mm
Нето Тегло На Продукта	0,78 kg
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Functional Unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact ISFT250 Фиксиран fuse carriers handle Хоризонтален 3P 1 direct 6 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact ISFT250 Фиксиран fuse carriers handle Хоризонтален 3P 1 direct 6 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure FuPact ISFT250 Фиксиран fuse carriers handle Хоризонтален 3P 1 direct 6
-----------------	---

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	25,0 cm
Package 1 Length	50,0 cm
Package 1 Weight	780,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	27,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	8,16 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	90
Package 3 Height	32,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	85,44 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [Да](#) Rohs

✓ Продукт От Пластмасови Части Без Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ec

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната [Екологичен профил на продукт](#) Среда