


Спецификация на продукт

Спецификации



Лиц.панел за INS1600 3P

03713

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

⚠️ Преустановен

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma P
Тип Продукт Или Компонент	Предна плоча
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma P) cubicle
Вид На Предната Плоча	Отвор
Инсталирано Устройство	ComPact: Фиксиран INS630b...1600 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INV630b...1600 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация
Описание На Полюсите	1 x3P: монтажна плочаподдържа: INS630b...1600 вертикален инсталация 1 x3P: монтажна плочаподдържа: INV630b...1600 вертикален инсталация
Работно Положение	Вертикална

Допълнителни устройства

Табло/Кубично Описание	Квадратен 650 mm 400 mm
Свързваща Позиция	Свързка отзад Свързка отпред
Брой Вертикални Модули [50 Mm]	6
Стандарти	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Продуктови Сертификати	ASEFA
Материал	Стомана
Покритие	Гладък Матиран
Защитни Мерки	Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Цвят	Бял (RAL 9001)
Височина	300 mm
Широчина	500 mm
Нето Тегло На Продукта	1,04 kg
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P квадратен ComPact INS630b...1600 Фиксиран direct front rotary handle вертикален 3P 1 front connection on adaptor 14 650 mm 400 mm Prisma P квадратен ComPact INV630b...1600 Фиксиран direct front rotary handle вертикален 3P 1 front connection on adaptor 14

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	29,900 cm
Package 1 Length	50,300 cm
Package 1 Weight	1,050 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	39,000 cm
Package 2 Width	42,000 cm
Package 2 Length	52,000 cm
Package 2 Weight	17,150 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	128
Package 3 Height	90,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	138,880 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната [Екологичен профил на продукт](#)
Среда

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)