


Спецификация на продукт

Спецификации



Неперфориран лиц.панел 2М



03802

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

⚠️ Преустановен

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma G Prisma P
Тип Продукт Или Компонент	Предна плоча
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma G) Табло Prisma (Prisma Pack 250) Табло Prisma (Prisma P) cubicle
Вид На Предната Плоча	Плътна

Допълнителни устройства

Табло/Кубично Описание	Floor-standing enclosure 600 mm Wall-mounted enclosure 600 mm Квадратен 650 mm 400 mm Pack enclosure 555 mm Pack enclosure 600 mm
Брой Вертикални Модули [50 Mm]	2
Стандарти	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Продуктови Сертификати	ASEFA
Материал	Стомана
Покритие	Гладък Матиран
Защитни Мерки	Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Цвят	Бял (RAL 9001)
Височина	100 mm
Широчина	500 mm
Нето Тегло На Продукта	0,48 kg
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.
Functional Unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure 650 mm 400 mm Prisma P квадратен 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	13,100 cm
Package 1 Length	52,900 cm
Package 1 Weight	500,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	13,100 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	5,050 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	600
Package 3 Height	116,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	315,000 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

✓ Продукт От Пластмасови Части Без
Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ec

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната [Екологичен профил на продукт](#)
Среда