


Спецификация на продукт

Спецификации



varpluscan horizontal mounting plate

03979

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

⚠️ Преустановен

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma P
Тип Продукт Или Компонент	Монтиращи плочи
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma P) cubicle
Installation Description	Квадратен 650 + 150 mm 400 mm
Предоставено Оборудване	Без включено уплътнение
Място На Монтаж	Долна част на таблото VarPlus Can VarplusCan first 480 mm Долна част на таблото VarPlus Can VarplusCan second 325 mm Долна част на таблото VarPlus Can VarplusCan + detuned reactors first 155 mm Долна част на таблото VarPlus Can VarplusCan + detuned reactors second 300 mm
Описание На Монтажната Плоча	Отдаден
Инсталирано Устройство	Power factor correction: Фиксиран VarPlus Can - Хоризонтален инсталация
Number Of Vertical Modules [50 Mm]	36: VarPlus Can в 650 + 150 mm квадратен Отгоре или отдолу
Стандарти	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Продуктови Сертификати	ASEFA

Допълнителни устройства

Цвят	Бял (RAL 9001)
Широчина	550 mm
Височина	235 mm
Дълбочина	365 mm
Нето Тегло На Продукта	0 kg
Functional Unit	650 + 150 mm 400 mm Prisma P квадратен power factor correction VarPlus Can Фиксиран Хоризонтален 4 36 0,1 mm

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	24,000 cm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Package 1 Length	55,000 cm
Package 1 Weight	5,290 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	21,160 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	105,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	265,920 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [Да](#) Rohs

✓ Продукт От Пластмасови Части Без Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ec

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната [Екологичен профил на продукт](#) Среда

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)