

Спецификация на продукт

Спецификации



Плоска врата PACK 3 реда

08083

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 10.03.2022 г.

⚠️ Преустановен

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma G
Тип Продукт Или Компонент	Врата
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma G) Табло
Предоставено Оборудване	Врата handle #N/A #N/A to be ordered separately 2 hinge
Монтаж На Таблото	Flush with kit Открит
Type Of Door	Плътна
Степен На Защита Ip	IP30

Допълнителни устройства

Installation Description	Pack enclosure - ширина 555 mm Extension enclosure - ширина 555 mm
Страна На Отваряне На Вратата	Реверсивен
Брой Ключалки	1
Door Opening Angle	130 °
Брой 18 Мм Модули На Ред	24
Общ Брой 18 Мм Модули	72
Брой Вертикални Модули [50 Mm]	12
Брой Хоризонтални Редове	3
Материал На Таблото	Обработена стомана
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.
Височина	630 mm
Широчина	550 mm
Дълбочина	22 mm
Нето Тегло На Продукта	3,8 kg
Покритие	Матиран Гладък
Цвят	Бял (RAL 9001)

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Околна среда

Степен На Защита Ik	IK08 в съответствие с EN/IEC 62262
Стандарти	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Защитни Мерки	Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	59,0 cm
Package 1 Length	67,0 cm
Package 1 Weight	3,8 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	100,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	129,2 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие



Без Живак



Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)