

Спецификация на продукт

Спецификации



MN Модул за забавяне,
MasterPact NT/NW, ComPacT
NS, регулируемо
времетракване 0.5s до 3s,
380/480VAC 50/60Hz, резервна
част

33683

Основни

Съкратено Наименование На Устройството	MN Устройство за забавяне
Тип Продукт Или Компонент	Реле за времетракване
Приложение На Устройството	Контрол
Съвместимост На Гамата	Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) ComPact (Compact NS630b...1600) ComPact (Compact NS1600b...3200) Masterpact (MasterPact NW UL 489) Masterpact (Masterpact NT UL 489) Masterpact (MasterPact NW DC)
Тип Освобождаване На Напрежението	Минималнонапреженова бобина
[Uc] Контролно Напрежение	380...480 V AC 50/60 Hz 380...480 V DC

Допълнителни устройства

Продължителност На Импулс	200 ms
Обхват На Времево Забавяне	0.5...3 s
Праг На Изключващо Напрежение	0,35...0,7 Un отворен 0.85 Un Затворен
Захранваща Мощност	4,5 VA
Пускова Мощност На Захранването	200 VA
Тип Монтаж	Външен монтаж
Време За Реакция/Отговор	0.5 s 1 s 1.5 s 3 s
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Резервна част за Компактен NS630b...1600 Резервна част за Compact NS1600b...3200

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични приложения

Package 1 Weight	179,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,66 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs
- ✓

Без Pvc

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба