

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Горен панел на панти 300x600



NSYCDP36

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 30.06.2022 г.

⚠️ Преустановен

### Основни

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Обхват                              | Spacial                                                 |
| Допълнителни Устройства И Аксесоари | Аксесоар за табло                                       |
| Тип Продукт Или Компонент           | Folding panel                                           |
| Application                         | Разделно приложение                                     |
| For Enclosure Nominal Dimensions    | -                                                       |
| Място На Монтаж                     | Front at the top                                        |
| Съвместимост На Гамата              | Spacial (Spacial SFM)                                   |
| Състав На Устройството              | 1 панел<br>2 escutcheon lock and 3 mm double bar insert |
| Количество В Комплект               | Комплект от 1 бр.                                       |

### Допълнителни устройства

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Материал                      | Листова стомана                          |
| Цвят                          | Сив (RAL 7035)                           |
| Покритие                      | Епоксидно полиестерно прахово боядисване |
| Тип Брава                     | Lock 3 mm double bar                     |
| Брой Ключалки                 | 2                                        |
| Тип Врата                     | Външна плътна                            |
| Страна На Отваряне На Вратата | Upwards (90 °)                           |
| Височина                      | Реален: 282 mm<br>Номинален: 300 mm      |
| Широчина                      | Номинален: 600 mm<br>Реален: 569 mm      |

### Опаковъчни единици

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 5,5 cm   |
| Package 1 Width              | 29,5 cm  |
| Package 1 Length             | 58,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 3,714 kg |

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

# Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|

Устойчиво развитие



Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO<sub>2</sub> продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност   RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#) Rohs

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На  
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната Среда [Екологичен профил на продукт](#)