

Спецификация на продукт

Спецификации



Модулна рамка 240м H1000xW800

NSYDLM240

Основни

Обхват	Spacial
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за монтаж
Application	Многофункционален Приложение с модулно разпределение
Тип Продукт Или Компонент	Шаши
Съкратено Наименование На Устройството	DLM
For Enclosure Nominal Dimensions	-
Място На Монтаж	Предна част на табло Step slide
Съвместимост На Гамата	Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial S3X) Spacial (Spacial CRN)
Състав На Устройството	1 chassis structure 2 finish cover 1 neutral/earth strip 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 6 front panels with 35 mm DIN rail
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.

Допълнителни устройства

Материал	Стомана
Цвят	Преден панел: сив (RAL 7035)
Покритие	Polyester powder
Начин На Монтаж	Чрез фиксиращ елемент - on front and back with supportsлокация
Корекция	In height from 40 to 85 mm за DIN шина
Брой Хоризонтални Редове	6
Общ Брой 18 Мм Модули	240
Вид На Предната Плоча	Plain and cut-out plates
Брой Отвори	6 отвора
Височина	953 mm
Широчина	755 mm
Дълбочина	101,5 mm

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11,000 cm
Package 1 Width	76,500 cm
Package 1 Length	97,000 cm
Package 1 Weight	13,427 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	160,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	147,270 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране