

Спецификация на продукт

Спецификации



Вертикална алуминиева шина,
височина 300 мм. Опаковка: 10
броя.

NSYMDVR3

⚠ Преустановяване на продажбата от: 30.09.2023 г.

⚠ Следва да бъде
преустановен

Основни

Обхват	Spacial
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за монтаж
Тип Продукт Или Компонент	Шина
Device Application	Многофункционален
Enclosure Nominal Dimensions	-
Монтажна Подпора	Гайка
Съвместимост На Гамата	Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3X) Thalassa (Thalassa PLM)
Състав На Устройството	1 стойка
Количество В Комплект	Комплект от 10
Материал	Алуминий

Допълнителни устройства

Начин На Монтаж	Завити - винтов типM8 - on backstuds of enclosureлокация
Височина	Номинален: 300 mm Реален: 239,3 mm
Широчина	25 mm
Дълбочина	15 mm
Дебелина	2,5 mm
Нето Тегло На Продукта	0,07 kg

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	24,5 cm
Package 1 Weight	70 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Package 2 Height	24,5 cm
Package 2 Width	8 cm
Package 2 Length	3 cm
Package 2 Weight	748 g
Unit Type Of Package 3	PAL
Number Of Units In Package 3	300
Package 3 Height	40 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	22,4 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие



Без Живак



Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране