

Спецификация на продукт

Спецификации



Spacial SF/SM релси - номинална ширина: 800 mm



NSYSDCR8

Основни

Обхват	Spacial
Тип Продукт Или Компонент	Напречна релса на вратата
Application	Многофункционален
Nominal Dimensions Of The Housing	-
Място На Монтаж	На рамката за подсилване на вратата
Монтажна Подпора	Директен монтаж
Съвместимост На Гамата	Spacial SF, SM, SFX and SMX табла
Състав На Устройството	2 x напречна релса 1 x торба за фиксиране
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.

Допълнителни устройства

Материал	Тяло на релсата: поцинкована стомана
Покритие	Поцинкован
Корекция	Регулируема на височина на всеки 25 mm за на рамката за подсилване на вратата
Височина	Номинален: 18 mm
Широчина	Номинален: 800 mm
Дълбочина	18,6 mm
Дебелина	2 mm

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	68,0 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	3,5 cm
Package 1 Weight	992,0 g

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Токсични Тежки Метали

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране