


Спецификация на продукт

Спецификации



Комплект за адапт.на табло с 2вр.600

NSYSMP2D6

Основни

Category	Акcesoар за монтаж
Тип Продукт Или Компонент	Адаптационен комплект
Съвместимост На Гамата	Spacial (Spacial SF)
Application	Многофункционален
Nominal Dimensions Of The Housing	- D: 600 mm
Място На Монтаж	Долния и горния център на таблото
Предназначение На Продуктите	2 монтажни плочи в табло с 2 врати Модулен съединителен комплект с двойно шаси
Състав На Устройството	1 опора на плочата за кабелен уплътнител 2 90 мм напречни релси 2 скоба за централно закрепване на покрив монтажни елементи
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.
Материал	Стомана

Допълнителни устройства

Покритие	Поцинкован
Начин На Монтаж	Чрез фиксиращ елемент
Височина	27 mm
Широчина	90 mm
Дълбочина	507 mm

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	19,5 cm
Package 1 Length	53,0 cm
Package 1 Weight	3,626 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	45,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	194,0 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Токсични Тежки Метали

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране