


Спецификация на продукт

Спецификации



Преден панел за основа Spacial SF/SM - 100x700 mm

NSYSPF7100

ОСНОВНИ

Обхват	Spacial
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за табло
Тип Продукт Или Компонент	Цокъл отпред
Application	Многофункционален
Nominal Dimensions Of The Housing	-
Структура На Устройството	монтажни елементи 4 ъглов капак 1 преден панел 1 заден панел 4 ъгъл
Съвместимост На Гамата	Spacial (Spacial SFP)
Монтажна Подпора	Странични панели на цокъла

Допълнителни устройства

Начин На Монтаж	Чрез фиксиращ елемент - структуралокация
Цвят	Сив (RAL 7022)
Покритие	Епоксидно полиестерно прахово боядисване
Постоянен Допустим Товар	1300 kg
Височина	100 mm
Широчина	Номинален: 700 mm

Околна среда

Степен На Защита Ip	IP20 (цял цокъл)
Степен На Защита Ik	IK10

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11,500 cm
Package 1 Width	20,500 cm
Package 1 Length	72,000 cm
Package 1 Weight	7,961 kg
Unit Type Of Package 2	P12

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	90,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	250,830 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Регламент На Китай Относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране