

Спецификация на продукт

Спецификации



Токов трансформатор,
тропикализиран за монтаж на
DIN шина 200 5 за каб. с д. 21

METSECT5CC020

Основни

Обхват	PowerLogic
Наименование На Продукта	CT
Тип Продукт Или Компонент	Current transformer
Secondary Current	5 A
Клас На Точност	Клас 0.5 при 4 VA Class 3 при 6 VA Клас 1 при 5,5 VA
[In] Номинален Ток	200 A

Допълнителни устройства

Тип Токов Трансформатор	Tropicalised for cable
Коефициент На Токов Трансформатор	200/5
[Ith] Конвенционален Терм. Ток На Своб. Въздух	12 kA
Динамичен Ток На Издръжливост	2.5 Ith
Максимален Фактор На Безопасност	5
[Ue] Номинално Работно Напрежение	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ue] Номинално Изолационно Напрежение	3 kV
Тип Монтаж	Скоба С винтове
Монтажна Подпора	DIN шина Монтажна плоча
Широчина	Отвън: 44 mm
Височина	Отвън: 65 mm
Дълбочина	Frame: 30 mm Тотал: 37 mm
Диаметър	21 mm
Нето Тегло На Продукта	0,175 kg
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	3 kV
Клас На Електроизолация	Class B
Външен Диаметър На Кабела	21 mm
Запечатване	C

Околна среда

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Стандарти	IEC 61869-2 VDE 0414
Продуктови Сертификати	CE EAC
Степен На Защита Ip	IP20
Относителна Влажност	0...95 %
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...60 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	181,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,25 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.