

Спецификация на продукт

Спецификации



Odace - комуникационна розетка - 1 излаз - RJ45 cat.5 UTP - бяла

S520471

Основни

Range Of Product	Odace
Тип Продукт Или Компонент	Комуникационна розетка
Представяне На Устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Тип Комуникационна Розетка	RJ45 8 контакт/иКат.5 <= 100 MHz
Тип Опаковка	Покритие боя

Допълнителни устройства

Монтиране На Устройство	Вграден
Брой Контактни Излази	1
Организация На Кабелите	Неекранирана усукана двойка
Тип Екраниране На Кабела	UTP
Съвместимост На Продуктите	Infraplus Actassi s-one
Начин На Монтаж	Чрез винтове
Цветови Нюанс	Бяло (RAL 9003)
Покритие	Гланциран
Свързване - Клеморед	IDC
Брой Изводи На Веригата	1
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани: преден панел PBT (полибутилен терефталат) GF30: Осигуряваща рамка
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	41,7 mm
Дълбочина На Свързване	25,7 mm
Нето Тегло На Продукта	0,037 kg
Устойчивост На Химични Агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Температура На Околната Среда За Съхранени	-5...50 °C
Температура На Околния Въздух При Работа	5...35 °C
Стандарти	ISO/IEC 11801 #N/A EN 50173-1 TIA/EIA-568-A-5 IEC 60603-7 IEC 60603-7-3
Ip Степен На Защита	IP21
Ik Степен На Защита	IK04

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	37,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	18,000 cm
Package 2 Width	37,000 cm
Package 2 Length	5,800 cm
Package 2 Weight	490,000 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	6,681 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

 Без Токсични Тежки Метали

 Без Живак

 Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Съвместим

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране