


Спецификация на продукт

Спецификации



Скоба за каб.канал за вертикалнакалногреди

NSYCDS

Основни

Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоари за управление на кабелите
Тип Продукт Или Компонент	Подпора
Предназначение На Продуктите	Cable duct
Съвместимост На Гамата	Thalassa (Thalassa PLA) Spacial (Spacial SM) Spacial (Spacial SFX) Spacial (Spacial SMX) Spacial (Spacial SD) Spacial (Spacial SF) Spacial (Spacial SDX)
Anwendung	Многофункционален
Монтажна Подпора	Cable duct Техническа подпора
Състав На Устройството	1 поддържа
Количество В Комплект	Комплект от 10

Допълнителни устройства

Материал	Поцинкована стомана
Начин На Монтаж	Завити - technical uprightлокация
Височина	55 mm
Широчина	34 mm
Дълбочина	52 mm
Диаметър	6,5 mm

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	2,5 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	46,0 g
Unit Type Of Package 2	BAG
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	1,5 cm
Package 2 Width	6,0 cm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Package 2 Length	10,0 cm
Package 2 Weight	466,0 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	100
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,868 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Токсични Тежки Метали

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране