

Спецификация на продукт

Спецификации



Пулт за управление празен с 3 дупки

XALE3

Основни

Гама На Продукта	Harmony XALE
Тип Продукт Или Компонент	Empty control station
Съкратено Наименование На Устройството	XALE
Предназначение На Продуктите	For XB7 Ø 22 mm control and signalling units
Брой Отвори	3 отвора
Цвят На Основа На Таблото	Светло сив (RAL 7035)
Colour Of Cover	Светло сив (RAL 7035)
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Кабелен Вход	2 knock-outs 20 mm 6 knock-outs for ISO M20
Минимилано Доставно Количество	5
Степен На Защита Ip	IP54 в съответствие с IEC 60529

Допълнителни устройства

Начин На Сглобяване	For customer assembly
Нето Тегло На Продукта	0,1 kg
Маркировка	CE

Околна среда

Защитни Мерки	TC
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...70 °C
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...55 °C
Защита От Токов Удар	Клас II съответстващ на IEC 60536
Степен На Защита Ik	IK05 в съответствие с EN 50102
Стандарти	EN/IEC 62208 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,500 cm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	94,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	8,300 cm
Package 2 Width	12,200 cm
Package 2 Length	33,400 cm
Package 2 Weight	549,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	30
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,677 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност **RoHS/REACH**

Показатели за благополучие

 Reach Не Е Включен В Svhc

 Без Токсични Тежки Метали

 Без Живак

 Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**


[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)

Dimensions



- (1) 6 ISO 20 knock-outs.
- (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 20 mm / 0.79 in.
- (3) 2 knock-out elongated fixing holes $\varnothing 3$ mm x 5 mm / $\varnothing 0.12$ in. x 0.20 in.

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	69	2.72
Projecting pushbutton	71	2.79
Illuminated pushbutton	74.5	2.93
Pilot light	71	2.79
Emergency stop without key	89.5	3.52
Selector switch with standard handle	84.5	3.33
Key switch	100	3.94