


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA FRONTAL FUPACT ISFT630 VERTICAL

03324

Descontinuado em: 31 de mar. de 2023

Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma P Cubículo
Tipo De Placa Frontal	Recorte
Dispositivo Instalado	Fupact: Fixo ISFT630 - controle: portadores de fusíveis lidar - horizontal Instalação
Descrição De Polos	1 x 3P: Placa de montagem suporte: ISFT630 horizontal Instalação
Posição De Operação	Horizontal

Complementar

Descrição Cúbica/Caixa	Cubículo - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição De Conexão	Conexão direta
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	8
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações Do Produto	ASEFA
Material	Aço
Acabamento Da Superfície	Suave Matt
Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Cor	Branco (RAL 9001)
Altura	400 mm
Largura	500 mm
Peso Líquido	1,62 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P cubículo Fupact ISFT630 Fixo portadores de fusíveis lidar horizontal 3P 1 direto 10

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	50,000 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	1,610 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	10,500 cm
Package 2 Width	50,500 cm
Package 2 Length	52,000 cm
Package 2 Weight	10,361 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	36
Package 3 Height	47,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	72,840 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

- ✓ Reach Sem Svhc
- ✓ Sem Metais Pesados Tóxicos
- ✓ Sem Mercúrio
- ✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)
- ✓ Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto