

Спецификация на продукт

Спецификации



Козирка SFX/SMX 800X400 неръжд.304L

NSYSCX8040

ⓘ Преустановен

Основни

Обхват	Spacial
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за табло
Тип Продукт Или Компонент	Козирка
Application	Многофункционален
Съвместимост На Гамата	Spacial (Spacial SFX) Spacial
For Enclosure Nominal Dimensions	-
Място На Монтаж	Горна част на табло
Състав На Устройството	1 козирка монтажни елементи

Допълнителни устройства

Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.
Материал	Неръждаема стомана 304L
Покритие	Scotch-Brite® brushed
Начин На Монтаж	Чрез фиксиращ елемент - same holes as the eyeboltsлокация
Височина	84 mm
Широчина	848 mm
Дълбочина	449 mm
Дебелина	1,5 mm
Нето Тегло На Продукта	7,5 kg

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	46,0 cm
Package 1 Length	86,0 cm
Package 1 Weight	7,5 kg

Гаранции по договора

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Гаранция

18 months

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие



Без Живак



Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране