

Folha de dados do produto

Especificações



PLACA FRONTAL MASTERPACT NW FIXO PRISMA P

03711

Descontinuado em: 15 de jun. de 2023

Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma P Cubículo
Tipo De Placa Frontal	Recorte
Dispositivo Instalado	Masterpact: Fixo NW08 ... 16 - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Masterpact: Fixo NW20 ... 25 - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Masterpact: Fixo NW32 - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
Descrição De Polos	1 x 3P: Placa de montagem suporte: NW08 ... 16 vertical Instalação 1 x 4P: Placa de montagem suporte: NW08 ... 16 vertical Instalação 1 x 3P: Placa de montagem suporte: NW20 ... 25 vertical Instalação 1 x 4P: Placa de montagem suporte: NW20 ... 25 vertical Instalação 1 x 3P: Placa de montagem suporte: NW32 vertical Instalação 1 x 4P: Placa de montagem suporte: NW32 vertical Instalação
Posição De Operação	Horizontal

Complementar

Descrição Cúbica/Caixa	Cubículo - largura 650 mm profundidade 600 mm Cubículo - largura 650 mm profundidade 1000 mm
Posição De Conexão	Conexão frente Conexão traseira
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	9
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações Do Produto	ASEFA
Material	Aço
Acabamento Da Superfície	Suave Matt
Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Cor	Branco (RAL 9001)
Altura	450 mm
Largura	500 mm
Peso Líquido	1,54 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Functional Unit	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente no adaptador 18
	650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão traseira no adaptador 14
	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente na Canalis 27
	650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão traseira na Canalis 16
	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente no barramento 36
	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente no adaptador 18
	650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão traseira no adaptador 14
	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente na Canalis 27
	650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão traseira na Canalis 16
	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente no barramento 36
	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente no adaptador 19
	650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão traseira no adaptador 14
	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente na Canalis 28
	650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão traseira na Canalis 16
	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente no barramento 36
	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente no adaptador 19
	650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão traseira no adaptador 14
	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente na Canalis 28
	650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão traseira na Canalis 16
	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente no barramento 36
	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente no adaptador 19
	650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão traseira no adaptador 14
	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente na Canalis 28
	650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão traseira na Canalis 16
	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente no barramento 36
	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente no adaptador 19
	650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão traseira no adaptador 14
	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente na Canalis 28
	650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão traseira na Canalis 16
	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente no barramento 36

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	45,0 cm
Package 1 Length	50,0 cm
Package 1 Weight	1,61 kg
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	40

Package 2 Height	70,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	65,68 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

- ✓

Reach Sem Svhc
- ✓

Sem Metais Pesados Tóxicos
- ✓

Sem Mercúrio
- ✓

Informações Das Isenções Rohs

Sim

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil