


Спецификация на продукт

Спецификации



Кабелен вход цяла плоча 1000x400 SM



NSYSMEC104

Основни

Обхват	Spacial
Тип Продукт Или Компонент	Плоча с кабелно уплътнение
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоари за управление на кабелите
Application	Многофункционален
Съвместимост На Гамата	Spacial (Spacial SM)
Място На Монтаж	Горен Дъно
Тип Кабелно Уплътнение	Стандартно
Кабелен Вход	Плътен
Състав На Устройството	монтажни елементи 1 плоча
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.
Материал	Стомана

Допълнителни устройства

Покритие	Епоксидно полиестерно прахово боядисване
Височина	20 mm
Широчина	Номинален: 1000 mm Реален: 750 mm
Дълбочина	Номинален: 400 mm

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	75,0 cm
Package 1 Weight	2,087 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие



Без Живак



Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране