

Спецификация на продукт

Спецификации



Универсален Wifi интерфейс - IP20 - с RJ45 и USB конектори

TCSEGWB13FA0

⚠️ Преустановяване на поддръжката от: 24.11.2021 г.

⚠️ Преустановен

Основни

Допълнителни Устройства И Аксесоари	Комуникационен аксесоар
Тип Аксесоари / Отделни Части	Wireless access point
Местоназначение На Аксесоар/ Отделна Част	Smart phone Phablet Честотен регулатор PC Tablet PLC

Допълнителни устройства

Съвместимост На Гамата	Modicon M251 Altivar Process ATV600 Modicon M580 Altivar Process ATV900
Съдържание На Комплекта	Батерия USB cable Power adaptor Ethernet cable Quick start guide
Налична Функция	Automatic detection of Schneider-Electric products and other devices on Ethernet
Тип Конектор	Female RJ45 automatic negotiation of 10/100 Mbit/s Micro USB type A female
Протокол На Комуникационния Порт	DHCP PPPoE (Point-to-Point протокол по Ethernet) Ethernet TCP/IP ICMP
Вид Достъп	CSMA/CA CSMA/CD
Работна Система	Windows 7 Mac iOS Android Windows XP Windows 8 Windows Vista
Изисквания На Системата	Google Chrome Microsoft internet explorer Apple Safari Firefox
Захранване	Rechargeable internal battery
Локална Сигнализация	за battery status: 1 LED светодиод (green, orange and red) за Ethernet port activity: 1 LED светодиод за #N/A: 1 LED светодиод за #N/A: 1 LED светодиод
Нето Тегло На Продукта	0,35 kg

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Околна среда

Ip Степен На Защита	IP20
Температура На Околния Въздух При Работа	0...40 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...70 °C
Относителна Влажност	10...90 % за операция, без кондензация в съответствие с IEC 60068-2-3 5...90 % за storage, без кондензация в съответствие с IEC 60068-2-3
Стандарти	IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEC 61921 IEEE 802.3 IEEE 802.3x IEEE 802.3u IEEE 802.11b
Продуктови Сертификати	FCC CE

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)

Показатели за благополучие

 Без Живак

 Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)


[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Presentation

Presentation



Item	Description
(1)	Power switch
(2)	Micro USB port
(3)	Reset button
(4)	Ethernet port