


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA DE MONTAGEM FUPACT ISFT 250/400/630 VERTICAL

03557

⚠ Descontinuado em: 30 de mar. de 2022

⚠ Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa de montagem
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma P Cubículo
Installation Description	Cubículo - largura 650 mm profundidade 400 mm
Dispositivo Instalado	Fupact: Fixo ISFT250 - controle: portadores de fusíveis lidar - horizontal Instalação Fupact: Fixo ISFT400 - controle: portadores de fusíveis lidar - horizontal Instalação Fupact: Fixo ISFT630 - controle: portadores de fusíveis lidar - horizontal Instalação
Descrição De Polos	2 x 3P: Fixo ISFT250 horizontal Instalação 2 x 3P: Fixo ISFT400 horizontal Instalação 1 x 3P: Fixo ISFT630 horizontal Instalação
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	9 Módulos: ISFT250, direto em 650 mm cubículo 9 Módulos: ISFT400, direto em 650 mm cubículo 10 Módulos: ISFT630, direto em 650 mm cubículo
Normas	IEC 61439-2
Certificações Do Produto	ASEFA

Complementar

Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Acabamento Da Superfície	Matt Suave
Cor	Branco (RAL 9001)
Largura	600 mm
Altura	206 mm
Profundidade	363 mm
Peso Líquido	3,1 kg
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P cubículo Fupact ISFT250 Fixo portadores de fusíveis lidar horizontal 3P 2 direto 9 137,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo Fupact ISFT400 Fixo portadores de fusíveis lidar horizontal 3P 2 direto 9 137,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo Fupact ISFT630 Fixo portadores de fusíveis lidar horizontal 3P 1 direto 10 162,5 mm

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	21 cm
Package 1 Length	57 cm
Package 1 Weight	3,5 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	28,5 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	32
Package 3 Height	45 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	126 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

- ✓

Sem Mercúrio
- ✓

Informações Das Isenções Rohs

Sim
- ✓

Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil