

Folha de dados do produto

Especificações



PLACA FRONTAL MASTERPACT NW EXTRAIVEL PRISMA P

03710

Descontinuado em: 15 de jun. de 2023

Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma P Cubículo
Tipo De Placa Frontal	Recorte
Dispositivo Instalado	Masterpact: prolongamento NW08 ... 16 - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Masterpact: prolongamento NW20 ... 25 - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Masterpact: prolongamento NW32 - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
Descrição De Polos	1 x 3P: Placa de montagem suporte: NW08 ... 16 vertical Instalação 1 x 4P: Placa de montagem suporte: NW08 ... 16 vertical Instalação 1 x 3P: Placa de montagem suporte: NW20 ... 25 vertical Instalação 1 x 4P: Placa de montagem suporte: NW20 ... 25 vertical Instalação 1 x 3P: Placa de montagem suporte: NW32 vertical Instalação 1 x 4P: Placa de montagem suporte: NW32 vertical Instalação
Posição De Operação	Horizontal

Complementar

Descrição Cúbica/Caixa	Cubículo - largura 650 mm profundidade 600 mm Cubículo - largura 650 mm profundidade 1000 mm
Posição De Conexão	Conexão traseira Conexão frente
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	10
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações Do Produto	ASEFA
Material	Aço
Acabamento Da Superfície	Suave Matt
Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Cor	Branco (RAL 9001)
Altura	500 mm
Largura	500 mm
Peso Líquido	1,76 kg

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1
Functional Unit	650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 prolongamento alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente na Canalis 27 650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 prolongamento alavanca articulada vertical 3P 1 conexão traseira no adaptador 15 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 prolongamento alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente na Canalis 27 650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 prolongamento alavanca articulada vertical 4P 1 conexão traseira no adaptador 15 650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 prolongamento alavanca articulada vertical 3P 1 conexão traseira no adaptador 15 650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 prolongamento alavanca articulada vertical 4P 1 conexão traseira no adaptador 15 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 prolongamento alavanca articulada vertical 3P 1 conexão traseira no adaptador 15 650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 prolongamento alavanca articulada vertical 4P 1 conexão traseira no adaptador 15 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 prolongamento alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente no adaptador 19 650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 prolongamento alavanca articulada vertical 3P 1 conexão traseira na Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 prolongamento alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente no barramento 36 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 prolongamento alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente no adaptador 19 650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 prolongamento alavanca articulada vertical 4P 1 conexão traseira na Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW08 ... 16 prolongamento alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente no barramento 36 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 prolongamento alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente no adaptador 20 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 prolongamento alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente na Canalis 28 650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 prolongamento alavanca articulada vertical 3P 1 conexão traseira na Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 prolongamento alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente no barramento 36 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 prolongamento alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente no adaptador 20 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 prolongamento alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente na Canalis 28 650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 prolongamento alavanca articulada vertical 4P 1 conexão traseira na Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW20 ... 25 prolongamento alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente no barramento 36 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 prolongamento alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente no adaptador 20 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 prolongamento alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente na Canalis 28 650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 prolongamento alavanca articulada vertical 3P 1 conexão traseira na Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 prolongamento alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente no barramento 36 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 prolongamento alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente no adaptador 20 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 prolongamento alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente na Canalis 28 650 mm 1000 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 prolongamento alavanca articulada vertical 4P 1 conexão traseira na Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P cubículo Masterpact NW32 prolongamento alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente no barramento 36

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,400 cm
Package 1 Width	50,000 cm
Package 1 Length	50,000 cm
Package 1 Weight	1,764 kg
Unit Type Of Package 2	BB1

Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	20,500 cm
Package 2 Width	53,500 cm
Package 2 Length	53,900 cm
Package 2 Weight	9,516 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	40
Package 3 Height	100,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	96,000 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

- ☒ Reach Sem Svhc
- ☒ Sem Metais Pesados Tóxicos
- ☒ Sem Mercúrio
- ☒ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil