

Folha de dados do produto

Especificações



SUPORE ELEVADOR TRILHO M9



04227

! Descontinuado em: 3 de dez. de 2021

! Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma P Prisma G
Tipo De Produto Ou Componente	Calha
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma G Prisma Prisma P
Tipo De Calha	Modular
Dispositivo Instalado	Acti 9: Fixo dispositivo modular Multi 9: Fixo dispositivo modular Compacto: Fixo NG160 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada Compacto: Fixo NG160 NA sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada Compacto: Fixo NG160 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada
Descrição De Polos	1 x 3P: Fixo NG160 1 x 4P: Fixo NG160 1 x 3P: Fixo NG160 NA 1 x 4P: Fixo NG160 NA

Complementar

Installation Description	Invólucro autônomo - largura 600 mm Invólucro montado na parede - largura 600 mm Invólucro autônomo - largura 850 mm Cubículo - largura 650 mm profundidade 400 mm Invólucro do pacote - largura 555 mm
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	5 Módulos: NG160 sem Proteção de fuga à terra , direto em 650 mm cubículo 5 Módulos: NG160 NA sem Proteção de fuga à terra , direto em 650 mm cubículo 5 Módulos: NG160 com Proteção de fuga à terra , direto em 650 mm cubículo 5 Módulos: dispositivo modular em 600 mm invólucro autônomo 5 Módulos: dispositivo modular em 600 mm invólucro montado na parede 5 Módulos: dispositivo modular em 850 mm invólucro autônomo 5 Módulos: dispositivo modular em 650 mm cubículo 5 Módulos: dispositivo modular em 555 mm invólucro do pacote
Equipamento Fornecido	4 criadores modulares
Desvios De 9 Mm	48
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1
Altura	35 mm
Largura	432 mm
Profundidade	40 mm
Peso Líquido	0,14 kg

Cor	Natural
-----	---------

Material	Metal
----------	-------

Meio ambiente

Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
--------	----------------------------

Certificações Do Produto	ASEFA
--------------------------	-------

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number Of Units In Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	3 cm
------------------	------

Package 1 Width	15 cm
-----------------	-------

Package 1 Length	36 cm
------------------	-------

Package 1 Weight	140 g
------------------	-------

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓ Reach Sem Svhc

✓ Sem Metais Pesados Tóxicos

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

✓ Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue

Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)

[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)