

Folha de dados do produto

Especificações



Quadro de distribuição Easy9 embutido 24 Mod. porta opaca

EZ9E3324

Principal

Linha	Easy9
Nome Do Produto	Easy9 QE
Tipo De Produto Ou Componente	Invólucro
Tipo De Invólucro	Invólucro modular
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	12
Descrição Da Placa De Montagem	Sem placa de montagem

Complementar

Montagem Em Invólucro	Embutir
Desvios De 9 Mm	24
Número Total De Módulos De 18 Mm	24
Tipo De Calha	Calha assimétrica de 35 mm
Tipo De Instalação	Interior
Entrada De Cabo	Orifícios pré-recortados
Type Of Door	Simples
Abertura De Porta	Reversível (180 °)
[In] Corrente Nominal	63 A
[Ue] Tensão De Operação Nominal	400 V CA
[Uimp] Tensão Suportável De Impulso Nominal	2,5 kV
[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	500 V
Material Do Invólucro	Invólucro: plástico autoextinguível
Largura	310 mm
Altura	382 mm
Profundidade	102 mm
Profundidade Incorporada	68 mm
Profundidade Interna	56 mm
Cor	Branco (RAL 9003)

Meio ambiente

Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24
--------	-----------------------------

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Resistência A Incêndios	650 °C (30 s) conforme IEC 60695-2-11
Grau De Proteção Ip	IP40 conforme IEC 60529 (fechado)
Grau De Proteção Ik	IK06 conforming to IEC 62262
Grau De Poluição	2
Classe De Isolamento Elétrico	Classe II
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-5...60 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-15...70 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,2 cm
Package 1 Width	38,5 cm
Package 1 Length	31,0 cm
Package 1 Weight	1,188 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar



Informações Das Isenções Rohs

[Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas