


# Folha de dados do produto

Especificações



## EXTENSION FLOOR-STANDING ENCLOSURE W600 30M PRISMA G IP30

08213

! Descontinuado

! Descontinuado em: 30 de mar. de 2022

! Fim do serviço em: 25 de abr. de 2023

### Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma G
Tipo De Produto Ou Componente	Extensão de armário
Compatibilidade Do Produto	De chão gabinete - largura 300 mm
Aplicação Do Dispositivo	Distribuição eléctrica de baixa tensão
Tipo De Gabinete	Gabinete funcional entregues em forma de kit
Descrição Cúbica/Caixa	Invólucro autónomo - largura 600 mm
Montagem Em Invólucro	Sobrepor
Informações Adicionais	Complementar
Type Of Front Plate	Sem a encomendar separadamente
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	30
Número De Módulos Com 18 Mm Por Linha	24
Padrões	IEC 61439-1 IEC 62208 IEC 61439-2

### Complementar

[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	1000 V em barramentos principais traseiros conforme IEC 61439-2
Frequência Da Rede	50/60 Hz
[In] Corrente Nominal	630 A a 40 °C conforme IEC 61439-2
[Icw] Corrente Nominal De Curta Duração Admissível	25 kA 1 s conforme IEC 61439-2
[Ipk] Corrente Admissível De Pico Nominal	53 kA conforme IEC 61439-2
Classe De Isolamento Elétrico	Classe I
Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Acabamento Da Superfície	Suave Matt
Cor	Branco (RAL 9001)
Largura	600 mm
Altura	Com rodapé: 1680 mm
Profundidade	205 mm

---

<b>Peso Líquido</b>	22,8 kg
---------------------	---------

---

<b>Quantidade Por Conjunto</b>	Conjunto de 1
--------------------------------	---------------

## Meio ambiente

---

<b>Grau De Proteção Ip</b>	IP43 com porta, copa e junta IP43 IP30 sem porta IP40 com porta IP41 com porta e copa
----------------------------	--

---

<b>Grau De Proteção Ik</b>	IK07 sem porta conforme IEC 62262 IK08 com porta
----------------------------	---

---

<b>Força Mecânica</b>	Testes sísmicos - 2.5G conforme IEC 60068-2-57
-----------------------	--

## Unidades de embalagem

---

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
-------------------------------	-----

---

<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
-------------------------------------	---

---

<b>Package 1 Height</b>	9,000 cm
-------------------------	----------

---

<b>Package 1 Width</b>	64,000 cm
------------------------	-----------

---

<b>Package 1 Length</b>	172,500 cm
-------------------------	------------

---

<b>Package 1 Weight</b>	22,000 kg
-------------------------	-----------

---

<b>Unit Type Of Package 2</b>	PAL
-------------------------------	-----

---

<b>Number Of Units In Package 2</b>	20
-------------------------------------	----

---

<b>Package 2 Height</b>	102,500 cm
-------------------------	------------

---

<b>Package 2 Width</b>	200,000 cm
------------------------	------------

---

<b>Package 2 Length</b>	120,000 cm
-------------------------	------------

---

<b>Package 2 Weight</b>	456,000 kg
-------------------------	------------

## Garantia contratual

---

<b>Garantia</b>	18 meses
-----------------	----------

## Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO<sub>2</sub>.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

## Desempenho de bem-estar

✓ Reach Sem Svhc

✓ Sem Metais Pesados Tóxicos

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

✓ Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

## Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue

Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)

[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)