

Folha de dados do produto

Especificações



MOTORIZACAO 380/415VCA NSX250 LV431542

LV431542

Principal

Nome Abreviado Do Dispositivo	MT250
Tipo De Produto Ou Componente	Mecanismo de motor
Aplicação Do Dispositivo	Carregamento automático da mola
Compatibilidade Da Linha	Nova geração ComPacT ComPacT NSX250 new generation Nova geração ComPacT Nova geração ComPacT NSXm DC NSX250 DC
Tipo De Controle	Padrão
[Uc] Tensão Do Circuito De Controle	380...415 V CA 50/60 Hz 440..0,480 V CA 60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Fixo
Circuit Breaker Frame Rated Current	250 A

Complementar

Tipo Do Sinal De Controle	Mantido Impulso
Circuit Breaker Response Time	< 700 ms open < 80 ms closed
Frequência Máxima De Funcionamento	4 por minuto
Consumo De Potência Em Va	500 VA Fechamento 500 VA Abertura
Equipamento Fornecido	Adaptador SDE
Descrição Das Opções De Bloqueio	1 a 3 cadeados Ø5 a Ø8 Bloqueio por cadeado na posição OFF

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,1 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	17,3 cm
Package 1 Weight	1,394 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	21,526 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil