

Folha de dados do produto

Especificações



CABECOTE METALICO PARA SINALIZADOR SEM LENTES

9001KP

Descontinuado em: 4 de abr. de 2024

Descontinuado

Principal

Linha De Produto	Harmony 9001K
Tipo De Produto Ou Componente	Cabeçote para sinalizador
Nome Abreviado Do Dispositivo	K

Complementar

Material Do Aro	Metal
Diâmetro De Montagem	30 mm
Cor Da Pastilha Ou Da Lente	Sem pastilha
Fonte De Luz	Sem
Base Da Lâmpada	BA 9s
Alimentação Do Bloco Luminoso	Sem abastecimento
Conexões - Terminais	Terminais de parafuso
Formato Da Cabeça Do Parafuso	Ronda
Fonte De Luz	Lâmpada não incluída
Modo De Operação	Normal
Alimentação Do Bloco Luminoso	Sem abastecimento
Tamanho	30 mm

Meio ambiente

Certificações Do Produto	classe CSA LR25490 3211 03 CE UL listados arquivo E42259 CCN NKCR
Grau De Proteção Nema	NEMA 1/2/3 / 3R / 4/6/12/13

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,826 cm
Package 1 Width	5,588 cm
Package 1 Length	9,398 cm
Package 1 Weight	99,79 g

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas