

Folha de dados do produto

Especificações



PORTA FUSÍVEL ACTI9 STI 1P 20 A A9N15635

A9N15635

Principal

Linha	Acti9
Nome Do Produto	Acti9 STI
Tipo De Produto Ou Componente	Seccionador de fusíveis
Nome Abreviado Do Dispositivo	STI
Descrição De Polos	1P

Complementar

[In] Corrente Nominal	2 A 4 A 6 A 10 A
Tipo De Fusível	AM GG
Tamanho Do Fusível	8,5 x 31,5 mm
[Ue] Tensão De Operação Nominal	400 V CA
[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	500 V CA 50/60 Hz
Modo De Montagem	De encaixe
Suporte De Montagem	Trilho DIN
Desvios De 9 Mm	2
Altura	81 mm
Largura	18 mm
Profundidade	75 mm
Cor	Branco
Conexões - Terminais	Terminais de parafuso1 cabo(s)0,75...10 mm² rígido Terminais de parafuso1 cabo(s)0,5...6 mm² Flexível Terminais de parafuso2 cabo(s)0,75...4 mm² rígido Terminais de parafuso2 cabo(s)0,5...6 mm² Flexível
Comprimento Da Decapagem Do Fio	12 mm
Torque De Aperto	2 N.m

Meio ambiente

Normas	IEC EN 60947-3 IEC 60269-1/2
Grau De Proteção Ip	IP20
Grau De Poluição	3

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-20...60 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...80 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	55 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,6 cm
Package 2 Width	9,2 cm
Package 2 Length	22,2 cm
Package 2 Weight	714 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,055 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Produto Sem Halogéneo	

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas