

Folha de dados do produto

Especificações



PORTA-FUSIVEIS SECCIONAVEIS 3P 10.3X38 500V

A9N15656

Principal

Linha	Acti9
Nome Do Produto	Acti9 STI
Tipo De Produto Ou Componente	Seccionador de fusíveis
Nome Abreviado Do Dispositivo	STI
Descrição De Polos	3P

Complementar

[In] Corrente Nominal	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
Tipo De Fusível	GG AM
Tamanho Do Fusível	10,3 x 38 mm
[Ue] Tensão De Operação Nominal	500 V CA
[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	500 V CA 50/60 Hz
Modo De Montagem	De encaixe
Suporte De Montagem	Trilho DIN
Desvios De 9 Mm	6
Altura	81 mm
Largura	54 mm
Profundidade	75 mm
Cor	Branco
Conexões - Terminais	Terminais de parafuso1 cabo(s)0,75...10 mm² rígido Terminais de parafuso1 cabo(s)0,5...6 mm² Flexível Terminais de parafuso2 cabo(s)0,75...4 mm² rígido Terminais de parafuso2 cabo(s)0,5...6 mm² Flexível
Comprimento Da Decapagem Do Fio	12 mm
Torque De Aperto	2 N.m

Meio ambiente

Normas	IEC EN 60947-3 IEC 60269-1/2
Grau De Proteção Ip	IP20

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Grau De Poluição	3
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-20...60 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...80 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	165,800 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	22,500 cm
Package 2 Weight	709,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,925 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Produto Sem Halogéneo	

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas