

# Folha de dados do produto

Especificações



## "MODULO DIMMER DIGITAL 90-230V 2M GRAFITE"

PRM042083

 Descontinuado em: 31 de mar. de 2023

 Descontinuado

### Principal

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nome Da Linha                 | Decor                             |
| Tipo De Produto Ou Componente | Variador de luminosidade (dimmer) |
| Apresentação Do Dispositivo   | Mecanismo                         |
| Tipo De Embalagem             | Flow-pack                         |

### Complementar

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Aplicação Do Variador De Luminosidade (Dimmer) | Luz                                    |
| [Ue] Tensão De Operação Nominal                | 90...230 V CA                          |
| Material                                       | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) |
| Numero De Módulos                              | 2                                      |
| Profundidade Incorporada                       | 33,3 mm                                |
| Profundidade                                   | 42,4 mm                                |
| Comprimento                                    | 43,1 mm                                |
| Altura                                         | 48 mm                                  |
| Largura                                        | 47,3 mm                                |
| Conexões - Terminais                           | Terminais pré-decapados                |
| Diâmetro Externo Do Cabo                       | 0,8 mm                                 |
| Secção Do Cabo                                 | 0,5 mm²                                |
| Medidor Awg                                    | AWG 20                                 |
| Modo De Fixação                                | Encaixe                                |

### Unidades de embalagem

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 6,5 cm  |
| Package 1 Width              | 6,5 cm  |
| Package 1 Length             | 6,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 0,07 kg |

### Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

## Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO<sub>2</sub>.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

## Desempenho de bem-estar



Sem Mercúrio



Informações Das Isenções Rohs

[Sim](#)

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conforme com os requerimentos de excepção

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.