

Folha de dados do produto

Especificações



Barramento pente Easy9 monopolar 12P 80A



EZ9X33112

Principal

Linha	Easy9
Tipo De Produto Ou Componente	Barramento neutro/terra
Modo De Montagem	Horizontal
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de conexão
Lines Description	1L
Length In 18 Mm Modules	12

Complementar

Número De Vias	12 caminhos 1L
Configuração De Polos Para 1 Via	1 x 1P
Passo De Conexão	18 mm
Tipo De Conector	Dente
Distância Entre Caminhos	18 mm
Isolamento	Isolado
Apresentação Do Dispositivo	Cortável
[Ie] Corrente Nominal De Operação	80 A a 40 °C
[Ue] Tensão De Operação Nominal	230 V CA Fase/N
[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	500 V CA conforme IEC 61439-1
Local De Montagem	Top or bottom ligar terminais tipo túnel
Desvios De 9 Mm	24
Largura	220 mm
Cor	Cinza claro (RAL 7035)
Compatibilidade Da Linha	Easy9 Easy9 MCB Easy9 Easy9 RCBO Easy9 Easy9 RCCB Easy9 Easy9 switch

Meio ambiente

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1 IEC 60664
Certificações Do Produto	CE
Resistência A Incêndios	850 °C (30 s) conforme IEC 60695-2-1

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Grau De Poluição	3 conforme IEC 60947-7-1
Grau De Proteção Ip	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	21,0 cm
Package 1 Width	1,0 cm
Package 1 Length	1,0 cm
Package 1 Weight	0,052 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓

Reach Sem Svhc

✓

Informações Das Isenções Rohs

Sim

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas