


Folha de dados do produto

Especificações



DISPARADOR NSX250 TM250D TETRAPOLAR 4P3D



LV431440

! Descontinuado em: 1 de fev. de 2024

! Fim do serviço em: 12 de mar. de 2024

! Descontinuado

Principal

Linha	Compactar
Linha De Produto	ComPact NSX100...250
Tipo De Produto Ou Componente	Unidade de viagem
Nome Da Unidade De Disparo	TM-D
Tecnologia Da Unidade De Disparo	Termomagnético
Compatibilidade De Gama	Compacto NSX250
Aplicação Do Dispositivo	Distribuição
Number Of Poles	4P
Descrição Dos Polos Protegidos	3t
Posição Neutra	Esquerda
Funções De Proteção Da Unidade De Disparo	LI
Tipo De Proteção	L : for proteção contra sobrecargas (térmicas) I : for proteção contra curtos-circuitos (magnético)
Trip Unit Rated Current	250 A a 40 °C
[Ue] Tensão De Operação Nominal	690 V CA 50/60 Hz
Tipo De Rede	CA
Frequência Da Rede	50/60 Hz

Complementar

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Ajustável
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,7...1 x pol
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Fixo
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	120...400 s a 1,5 x pol 15 s a 6 x Ir
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Ajustável
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	5...10 x pol
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Fixo
Proteção De Fuga À Terra	Sem
Neutral Protection Settings	Sem proteção

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Meio ambiente

Normas	UL 508 EN/IEC 60947-2
Certificações Do Produto	EAC CCC Marine
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-50...85 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	9,6 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	560,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	23
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	13,414 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil