

Folha de dados do produto

Especificações



Painel para rack NetBotz 450 (com fornecimento de energia de 120/240 V)

NBRK0451

! Descontinuado

! Descontinuado em: 1 de fev. de 2024

! Fim do serviço em: 12 de mar. de 2024

Visão geral

Apresentação Suporta até duas câmeras externas, dois sensores e até dezoito sensores universais.

Prazo De Entrega Normalmente em Estoque

Principal

Número De Unidade De Rack 1U

Número De Cabos 1

Protocolo Da Porta De Comunicação DHCP
DNS
HTTP
HTTPS
SMTP
SOCKS
TCP/IP

Equipamento Fornecido Cabo de força destacável específico de cada país
CD de documentação
Guia de Instalação
Braceletes de montagem em rack
Sensor de Temperatura/Umidade

Geral

Quantidade De Sensores Suportados 2

Quantidade De Sensores Universais Suportados 18

Físico

Altura 4,3 cm

Largura 43,2 cm

Profundidade 9,3 cm

Peso Líquido 1,74 kg

Local De Montagem Frontal

Mounting Preference No preference

Modo De Montagem Montado em bastidor

Conformidade

Normas FCC Parte 15 classe A
ICES-003

Certificações Do Produto	AS/NZS 3548 (C-Tick) Classe A cUL listado CE GOST IRAM baixo directiva tensão 2006/95 / CE NOM UL listed VCCI Classe A VDE
---------------------------------	---

Ambiental

Temperatura Ambiente Para Funcionamento	0...45 °C
--	-----------

Altitude De Funcionamento	0...10000 ft
----------------------------------	--------------

Umidade Relativa	0...95 %
-------------------------	----------

Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-15...65 °C
--	-------------

Altitude De Armazenamento	0,00...15240,00 m
----------------------------------	-------------------

Umidade Relativa De Armazenamento	0...95 %
--	----------

Comunicação & Gerenciamento

Tipo De Rede De Comunicação	RJ45 10/100 Base-T
------------------------------------	--------------------

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
-------------------------------	-----

Number Of Units In Package 1	1
-------------------------------------	---

Package 1 Height	19 cm
-------------------------	-------

Package 1 Width	36,9 cm
------------------------	---------

Package 1 Length	78,1 cm
-------------------------	---------

Package 1 Weight	2,86 kg
-------------------------	---------

Garantia contratual

Garantia	Reparo ou substituição por 2 anos
-----------------	-----------------------------------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

Diretiva Rohs Da Ue

Em investigação

Weee

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
