

Folha de dados do produto

Especificações



GRELHA COM FILTRO 291X29MM

NSYCAG291LPF

Visão geral

Prazo De Entrega	Enviado normalmente em 4 Semanas
------------------	----------------------------------

Principal

Linha	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma P Prisma Prisma G
Tipo De Produto Ou Componente	Grade de saída
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de gestão térmica
Destino Dos Acessórios/Peças Separadas	Sistema de ventilação ClimaSys
Modo De Fixação	Por parafusos Encaixado
Composição Do Dispositivo	1 suporte de moldura 1 peça externa 1 filtro sintético padrão G2 M1

Complementar

Material	Termoplástico injetado (ASA PC)
Cor	Peça externa: cinza (RAL 7035)
Dimensões De Recorte	291 x 291 mm
Altura	Externo: 336 mm
Largura	Externo: 316 mm
Profundidade	Externo: 18 mm

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,826 cm
Package 1 Width	32,004 cm
Package 1 Length	34,29 cm
Package 1 Weight	934,4 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	29,718 cm

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 2 Width	39,37 cm
Package 2 Length	39,37 cm
Package 2 Weight	6,11 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	131 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	145 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas