

Folha de dados do produto

Especificações



ARGOLA DE ICAMENTO P/ PAINEL ACOPLADO CJ. 4 PCS

NSYSFELB

Principal

Area	Espacial
Category	Acessório de elevação
Tipo De Produto Ou Componente	Suporte de elevação
Application	Multiuso
Local De Montagem	Parte superior do invólucro
Suporte De Montagem	Diretamente no eixo dos postes
Compatibilidade Da Linha	Espacial Spacial SF Espacial Spacial SFHD Espacial Spacial SFM
Composição Do Dispositivo	4 braçadeira elementos de fixação
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1

Complementar

Material	Aço
Acabamento Da Superfície	Revestimento de zinco
Modo De Fixação	Por parafusos - tipo de parafuso M12
Carga Admissível Permanente	500 kg
Altura	60 mm
Largura	100 mm
Profundidade	49 mm
Diâmetro	32 mm

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	1,930 kg
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	15,000 cm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,840 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	96
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	201,440 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas