

Folha de dados do produto

Especificações



CORPO PARA SINALIZADOR 16MM PLASTICO COM RESISTOR FASTON 230

ZB6EM0B

Descontinuado em: 4 de abr. de 2024

Descontinuado

Principal

Linha De Produto	Harmony XB6
Tipo De Produto Ou Componente	Corpo completo para luzes piloto
Nome Abreviado Do Dispositivo	ZB6
Quantidade Indivisível De Venda	5
Conexões - Terminais	Conectores faston , tamanho da conexão: 2,8 x 0,5 mm
Fonte De Luz	Neon (lâmpada não incluída)
Base Da Lâmpada	BA 9s
Alimentação Do Bloco Luminoso	Com resistor
Tensão Nominal De Alimentação [Us]	230 V CA

Complementar

Descrição Dos Terminais Iso Nº 1	(X1-X2)PL
Peso Líquido	0,003 kg
Posição De Operação	Qualquer posição
[Ui] Tensão Nominal De Isolação	250 V (graus de poluição 2) conforme EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensão Nominal Suportável De Impulso	4 kV EN 60947-1
Tipo De Sinalização	Contínuo

Meio ambiente

Tratamento De Proteção	TC
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-25...70 °C
Classe De Proteção Contra Choques Elétricos	Classe II conforme IEC 61140
Normas	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C 4520 JIS C 852
Certificações Do Produto	GOST UL CSA CCC

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Resistência À Vibração	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforme IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência Ao Choque	30 gn (duração = 18 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para Aceleração de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	3,2 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	3 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	2 cm
Package 2 Width	3,2 cm
Package 2 Length	6,5 cm
Package 2 Weight	16 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	200
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	725 g

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)


Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

Desenhos das dimensões

Corpo para luz piloto

Dimensões



b 13,5 mm/0,53 pol.