

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D

Green Premium™



Transformer, dry type,
encapsulated, 15kVA, 3 phase,
480V delta primary, 208Y/120V
secondary, 14C, 115C rise

15T2FSS

Principal

Fonction Produit	Dry Sealed Transformer
Primary To Secondary Voltage	480 V delta: 208Y/120 V
Full Capacity Taps	2 avec 5 % FCBN

Complémentaire

Enclosure Code	14C
Phase	3 phases
Puissance Nominale	15 kVA
Élévation De Température	115 °C
Hauteur	374,65 mm
Largeur	485,14 mm
Profondeur	311,15 mm
Installation Du Coffret	Mural
Matière Du Boitier	Acier inoxydable

Environnement

Enclosure Type	NEMA 3R
Température D'Isolation	180 °C
Certifications Du Produit	CSA listé UL cULus

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	35,814 cm
Largeur De L'Emballage 1	38,862 cm
Longueur De L'Emballage 1	48,514 cm
Poids De L'Emballage 1	151,953 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Sans Pvc	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises