

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D

Green Premium™



Contactor, Type L, multipole lighting, electrically held, 30A, 10 pole, 600 V, 347 VAC 60 Hz coil, NEMA 3R/12, +option

8903LA1000V04C

! Ce produit va cesser d'être fabriqué.

! Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 sept. 2024

Principal

Fonction Produit	Electrically Held Lighting Contactor
Gamme De Produits	8903L
Control Circuit	Separate control circuit

Complémentaire

Control Circuit Voltage	277 V AC 60 Hz
Consommation Moyenne À L'Appel En Va	180 VA 60 Hz
Consommation Moyenne Au Maintien En Va	35 VA 60 Hz
Current Rating	20 A tungstène 30 A fluorescent
Number Of Poles	10P 10 NO
Control Unit	Sélecteur (HAND-OFF-AUTO)
Pilot Light	Sans signalisation
Raccordement Électrique	Borniers à vis-étrier
Hauteur	343 mm
Profondeur	197 mm
Largeur	302 mm

Environnement

Enclosure Type	NEMA 12 feuille d'acier peint en saillie
Certifications Du Produit	listé UL CSA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	34,3 cm
Largeur De L'Emballage 1	30,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	19,7 cm
Poids De L'Emballage 1	9,98 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

✓ Sans Pvc

✓ Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)