

# Fiche Produit

Spécifications



## APC NetShelter CX, Mounting Rail Kit, Vertical, Black, 536H x 120W x 56D mm

AR4000MV12U

### Présentation

|              |                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | This 12U vertical mounting rail kit bolts into pre-existing holes in the Netshelter CX Mini to convert the Basic Enclosure into a 12U Rack Enclosure with a fixed rack depth of 600 mm (26"). |
| Lead Time    | Généralement disponible en stock                                                                                                                                                              |

### Principal

|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement Fournis | guide d'installation<br>matériel de montage<br>4 rails de montage verticaux 12U |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

### Physique

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Hauteur             | 53,6 cm              |
| Largeur             | 12 cm                |
| Profondeur          | 5,6 cm               |
| Poids               | 1,1 kg               |
| Couleur             | Noir                 |
| Montage Préconisé   | No preference        |
| Mode D'Installation | Non montable en rack |

### Conformité

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Certifications Du Produit | Conformité TAA |
|---------------------------|----------------|

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1        |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 70 cm    |
| Largeur De L'Emballage 1       | 16 cm    |
| Longueur De L'Emballage 1      | 16 cm    |
| Poids De L'Emballage 1         | 1,297 kg |

### Garantie contractuelle

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Garantie | 2 year (manufacturer's defect) |
|----------|--------------------------------|

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Développement durable



Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Take-back

Transparence

RoHS/REACH

Performances des ressources



Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être



Sans Svhc Reach



Sans Métaux Lourds Toxiques



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions  
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)