


Fiche Produit

Spécifications



"Linergy AZ5 - embout de câble double - taille moyen - 0,5mm² - blanc - NF"

AZ5DE005

Principal

Gamme De Produits	Linergy
Fonction Produit	Terminaison du câble
Taille D'Embout	Moyen
Normes	NF C 63-023
Type D'Emballage	Sachet individuel
Quantité Par Lot	Jeu de 1000
Section De Câble	0,5 mm²

Complémentaire

Type D'Embout	Faisceau double
Information Complémentaire	Sans support marqueur
Couleur	Blanc
Matériau De La Colletterte	Plastique sans halogène
Matériau Des Tubes	Cuivre conformément à ISO 1337
Nombre De Câbles	2
Jauge Awg	AWG 22
Dimension De La Lunette D'Encadrement	Ø 2,5 x 4,7 mm
Diamètre Du Tube	1,7 mm
Longueur	18,5 mm
Longueur Du Tube	8 mm
Poids	0,11 kg

Environnement

Certifications Du Produit	cCSAus
Température De Fonctionnement	-20...105 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	0,400 cm
Largeur De L'Emballage 1	0,400 cm
Longueur De L'Emballage 1	1,400 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Poids De L'Emballage 1	0,100 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	1000
Hauteur De L'Emballage 2	2,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	15,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	15,000 cm
Poids De L'Emballage 2	116,000 g
Type D'Emballage 3	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 3	30000
Hauteur De L'Emballage 3	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	3,786 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui
- ✓

Sans Pvc
- ✓

Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises