

Folha de dados do produto

Especificações



CONJUNTO INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A 250V PL/ BR S3B62050

S3B62050

Principal

Linha	Miluz
Nome Da Linha	Bossa
Tipo De Produto Ou Componente	Seccionador

Complementar

Apresentação Do Dispositivo	Mecanismo completo
Tipo De Embalagem	Flow-pack
Função De Chaveamento	4-vias
Sinalização Local	Sem luz piloto
Gravação	1 - 2 - 3 - 4
[In] Corrente Nominal	10 A
[Ue] Tensão De Operação Nominal	250 V CA
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fiação
Número De Módulos	1 módulo
Modo De Fixação	Por parafusos
Conexões - Terminais	Conexões por parafuso
Secção Do Cabo	4 mm²
Medidor Awg	AWG 12
Altura	111 mm
Largura	73 mm
Profundidade	36 mm
Profundidade Incorporada	26 mm
Profundidade Da Projeção	10 mm

Meio ambiente

Normas	ABNT NBR NM 60.669
Certificações Do Produto	RETIE NOM/ANCE

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 1 Height	3,7 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	7,7 cm
Package 1 Weight	59 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	15,8 cm
Package 2 Width	21,5 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	1389 g

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas