

Fiche Produit

Spécifications



Tableau de distribution HomeLine 1 PH 125 A 32 CCT COSSE PRINCIPALE

CHOM1632L125GC

Principal

Gamme De Produits	Homeline
Fonction Produit	Tableau de distribution
[In] Courant Nominal	125 A
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	120/240 V AC
Mode D'Installation	Montage au mur
Courant De Court-Circuit	10 kA

Complémentaire

Raccordement Électrique	Cosses
Gauge Awg	AWG 6...AWG 2/0 aluminium / cuivre
Type De Tableau De Distribution	Main lugs
Nombre D'Espaces	16
Nombre De Circuits	32
Nbre Coupe-Circuit Tandem	16
Nombre De Phases Réseau	Monophasé
Type De Couvercle	Combination flush/surface cover
Composition De L'Appareil	Grounding bar included (not installed)
Configuration Du Câblage	Type 3 fils avec neutre
Matière	Tin plated aluminium: jeu de barres
Matière Du Boîtier	Feuille d'acier soudé
Cover Colour	Blanc
Numéro De Boîtier	8

Environnement

Certifications Du Produit	CSA
Tenue À L'Environnement Nema	NEMA 1 (intérieur)
Température De Fonctionnement	-5 °C 40 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Hauteur De L'Emballage 1	14,224 cm
Largeur De L'Emballage 1	41,148 cm
Longueur De L'Emballage 1	74,422 cm
Poids De L'Emballage 1	11,05 kg
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	18
Hauteur De L'Emballage 2	101,6 cm
Largeur De L'Emballage 2	91,44 cm
Longueur De L'Emballage 2	121,92 cm
Poids De L'Emballage 2	204,3 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises