

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D

Green Premium™



Transformer, dry type,
encapsulated, 0.1kVA, 1 phase,
240x480V primary, 120/240V
secondary, 2A, 55C rise

100SV1A

Principal

Fonction Produit	Dry Sealed Transformer
Primary To Secondary Voltage	240 x 480 V: 120/240 V
Full Capacity Taps	0

Complémentaire

Enclosure Code	2A
Phase	Monophasé
Puissance Nominale	0,1 kVA
Élévation De Température	55 °C
Hauteur	139,70 mm
Largeur	113,54 mm
Profondeur	87,38 mm
Installation Du Coffret	Mural
Matière Du Boitier	Feuille d'acier peint

Environnement

Enclosure Type	NEMA 3R
Température D'Isolation	105 °C
Certifications Du Produit	listé UL cULus CSA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	17,53 cm
Largeur De L'Emballage 1	17,53 cm
Longueur De L'Emballage 1	20,07 cm
Poids De L'Emballage 1	2,81 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

✓ Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises